


mini-chariot DGSL-6-40-EA

N° de pièce: 570164

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	40 mm
Plage de fin de course ajustable/Longueur avant	19 mm
Plage de fin de course ajustable/Longueur arrière	3,5 mm
Diamètre de piston	8 mm
Mode de fonctionnement unité d'entraînement	Etrier
Amortissement	bagues/plaques d'amortissement élastiques courtes des deux côtés
Position de montage	indifférent
Guidage	Guidage par cage à billes
Conception	Etrier Piston Tige de piston Chariot
Détection de position	pour capteurs de proximité
Pression de service MPa	0,15 ... 0,8 MPa
Pression de service	1,5 ... 8 bar
Vitesse max.	0,5 m/s
Répétitivité	0,3 mm
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 ... 60 °C
Energie d'impact en fin de course	0,05 Nm
Longueur d'amortissement	1,5 mm
Force max. Fy	677 N
Force max. Fz	677 N
Moment max. Mx	8 Nm
Moment max. My	5,5 Nm
Moment max. Mz	5,5 Nm
Force théorique à 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), course retour	23 N
Force théorique pour 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance	30 N
Masse en mouvement	90 g
Poids du produit	219 g
Raccords alternatifs	Voir dessin du produit
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique	M3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau couvercle	Alliage d'aluminium
Matériau joints	HNBR
Matériau corps	Alliage d'aluminium
Matériau tige de piston	Acier fortement allié inoxydable