


# purgeur de condensats PWEA-AC-6A

N° de pièce: 538679

FESTO

pour montage externe, à commande électrique autonome.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode d'actionnement	électrique
Position de montage	vertical +/- 5°
Commande manuelle auxiliaire	Monostable
Purgeur de condensat	automatique
Conception	externe électrique automatique
Grandeur mesurée	Niveau de remplissage
Fonction de distributeur	3/2 monostable, fermé
Éléments de commande	Clavier à membrane avec bouton de test
Témoin de fonctionnement	LED
Témoin d'état de commutation	LED
Pression de service	0,8 ... 16 bar
Sortie d'alarme	avec contact
Tension de service nominale CA	115 V
Puissance nominal purgeur de condensat	2 VA
Fréquence de réseau	50 ... 60 Hz
Agrément	C-Tick
Symbole KC	KC-EMV
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:--]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Température du fluide	1 ... 60 °C
Degré de protection	IP65 selon IEC 60529
Classe de protection	III
Température ambiante	1 ... 60 °C
Poids du produit	700 g
Connexion électrique	Borne à vis
Mode de fixation	Pose de conduites
Raccord de purge de condensat	PK-8
Raccord pneumatique	G1/2
Matériau collecteur de condensat	Alliage d'aluminium
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Plastique