

# Distributeur de mise en circuit MS6-EE-3/8-V110-S

N° de pièce: 538743

FESTO

électrique, avec silencieux, sens de passage de gauche à droite.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conception	Piston tiroir
Mode d'actionnement	électrique
Fonction d'échappement	non réglable
Commande manuelle auxiliaire	bistable Monostable
Type de rappel	Ressort mécanique
Type de commande	piloté
Fonction de distributeur	3/2 monostable, fermé
Pression de service	4 ... 10 bar
Valeur C	22 l/sbar
Valeur b	0,5
Débit nominal normal	5.500 l/min
Facteur de marche	100%
Caractéristiques de bobine	110 V CA : 50/60 Hz, puissance d'appel : 3 VA, puissance de maintien : 2,4 VA
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Agrément	c UL us - Recognized (OL)
Mode de fixation	au choix : Pose de conduites avec accessoires
Position de montage	indifférent
Sens d'écoulement	irréversible
Poids du produit	0,816 g
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 2	G3/8
Raccord pneumatique 3	G1/2
Alimentation en air de pilotage	interne
Connexion électrique	Connecteur mâle Parallélépipédique selon DIN EN 175301-803 Forme C
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression