

barrette de raccordement VABM-L1-10HW-G18-8-GR

N° de pièce: 573438

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	10,5 mm
Position de montage	indifférent
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	8
Agrément	c UL us - Recognized (OL)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classification RSBP selon CD-0033	F1a
Classe de salle blanche	Classe ISO 6
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Poids du produit	540 g
Raccord de pilotage auxiliaire 12/14	M5
Raccord d'échappement de pilotage 82/84	M5
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	M7
Raccord pneumatique 3	G1/8
Raccord pneumatique 4	M7
Raccord pneumatique 5	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium