



distributeur de mise en pression progressive MS12-DL-G

N° de pièce: 541497

FESTO

Pour mise en pression et échappement lents d'installations pneumatiques.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction d'échappement	réglable
Mode d'actionnement	pneumatique
Position de montage	indifférent
Commande manuelle auxiliaire	pas de
Conception	siège piston
Type de rappel	Ressort mécanique
Type de commande	direct
Alimentation en air de pilotage	interne
Sens d'écoulement	irréversible
Fonction de distributeur	2/2
Pression de service	2 ... 20 bar
Débit nominal normal	25.000 ... 42.000 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	3.600 g
Mode de fixation	Pose de conduites avec accessoires au choix :
Raccord pneumatique 1	Module de batterie
Raccord pneumatique 2	Module de batterie
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression