



# Combinaison d'unités de conditionnement MSB4-1/4:C3J4M1-WP

N° de pièce: 542314

FESTO

composé d'un distributeur manuel de mise en circuit, d'un filtre-détendeur, d'un lubrificateur, d'une plaque de fixation murale.  
Pression de sortie maximale 12 bars, filtre 5 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuvette en plastique avec cage de protection plastique, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite.



## Fiche technique

| Caractéristique                               | Valeur   |
|---|--|
| Taille  | 4  |
| Série   | MS   |
| Sécurité d'actionnement                       | Bouton à verrouillage<br>avec accessoires, verrouillable   |
| Position de montage                           | vertical +/- 5°  |
| Finesse du filtre                             | 5 µm   |
| Purgeur de condensat                          | automatique  |
| Conception                                    | Distributeur de mise en circuit<br>Filtre-détendeur avec manomètre<br>Lubrificateur standard à pulvérisation   |
| Fonction de détendeur                         | Pression de sortie constante<br>à compensation de pression primaire<br>avec échappement secondaire<br>à reflux |
| Protection de cuve                            | Cage de protection en plastique  |
| Affichage de pression                         | avec manomètre   |
| Pression de service                           | 2 ... 12 bar   |
| Plage de réglage de pression                  | 1 ... 12 bar   |
| Débit nominal normal                          | 700 l/min  |
| Fluide de service                             | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaz inertes   |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)                       |
| Classe de résistance à la corrosion KBK       | 2  |
| Température de stockage                       | -10 ... 60 °C  |
| Classe de pureté de l'air en sortie           | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:4:-]  |
| Température du fluide                         | 5 ... 60 °C  |
| Température ambiante                          | 5 ... 60 °C  |
| Poids du produit                              | 1.500 g  |
| Mode de fixation                              | avec accessoires   |
| Raccord pneumatique 1                         | G1/4   |
| Raccord pneumatique 2                         | G1/4   |
| Raccord pneumatique 3                         | G1/4   |
| Information matière corps                     | Aluminium moulé sous pression  |
| Information matière cuve                      | PC   |