


distributeur de mise en circuit MS4N-EE-1/4-10V24-S-Z

N° de pièce: 542609

FESTO

électrique, avec silencieux, sens de passage de droite à gauche.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conception	Piston tiroir
Mode d'actionnement	électrique
Fonction d'échappement	non réglable
Commande manuelle auxiliaire	Monostable
Type de rappel	Ressort mécanique
Type de commande	piloté
Fonction de distributeur	3/2 monostable, fermé
Pression de service	4 ... 10 bar
Valeur C	9,5 l/sbar
Valeur b	0,44
Débit nominal normal	2.000 l/min
Facteur de marche	100 %
Caractéristiques de bobine	24 V DC : 1,8 W
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Note sur la matière	Conforme RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température du fluide	-10 ... 50 °C
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 ... 50 °C
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Mode de fixation	Pose de conduites avec accessoires au choix :
Position de montage	indifférent
Sens d'écoulement	irréversible
Poids du produit	289 g
Raccord pneumatique 1	1/4 NPT
Raccord pneumatique 2	1/4 NPT
Raccord pneumatique 3	G1/4
Alimentation en air de pilotage	interne
Connexion électrique	Brochage type C selon EN 175301-803 Connecteur mâle selon DIN EN 175301-803 Parallélépipédique
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression