


Electro distributeur MDH-3/2-110AC-PI

N° de pièce: 546020
Produit de fin de série

FESTO

à commande directe, avec bobine et commande auxiliaire manuelle,
sans connecteur femelle.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable, fermé
Mode d'actionnement	électrique
Largeur	30 mm
Débit nominal normal	20 l/min
Pression de service	0,5 ... 10 bar
Conception	Siège plat
Type de rappel	Ressort mécanique
Degré de protection	IP65 NEMA 4
Diamètre nominal	0,8 mm
Dimension modulaire	100 mm
Fonction d'échappement	non réglable
Selon la norme	ISO 15218
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Conforme à la norme	ISO 15218
Commande manuelle auxiliaire	bistable Monostable
Type de commande	direct
Sens d'écoulement	irréversible
Sans recouvrement	non
Valeur b	0,46
Valeur C	0,075 l/sbar
Temps de commutation Arrêt	8 ms
Temps de commutation Marche	12 ms
Facteur de marche	100%
Caractéristiques de bobine	110 V CA: 50 Hz, puissance d'appel 6,6 VA, puissance de maintien 4,0 VA 110 V CA: 60 Hz, puissance d'appel 5,5 VA, puissance de maintien 3,0 VA
Variations de fréquence admissibles	+/- 10 %
Variations de tension admissibles	-15 % / +10 %
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température du fluide	-20 ... 60 °C
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Poids du produit	140 g
Connexion électrique	selon DIN EN 175301-803 Forme A
Mode de fixation	sur embase à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	Embase
Raccord pneumatique 2	Embase
Raccord pneumatique 3	non canalisé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière joints	HNBR