

# raccord enfichable NPQH-DK-G38-Q12-P10

N° de pièce: 578379

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique  | Valeur   |
|--|--|
| Taille   | Standard   |
| Diamètre nominal                                       | 10,2 mm  |
| Profondeur d'enfoncement du tuyau                      | 19,5 mm  |
| Type de joint au niveau de l'embout fileté             | Bague d'étanchéité   |
| Position de montage                                    | indifférent  |
| Forme  | Forme droite   |
| Taille du bidon  | 10   |
| Conception   | Principe push-pull   |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0,095 ... 2 MPa   |
| Pression de service plage de température complète      | -0,95 ... 20 bar   |
| Pression de service sur la plage de température totale | -13,775 ... 290 psi  |
| Remarque concernant la pression de service             | Eau : max. 0,6 MPa à 0 - 50 °C   |
| Certificat entité exposante                            | NSF C0523185   |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Eau (liquide, sans glace) |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage          | Fonctionnement avec lubrification possible                             |
| Classe de résistance à la corrosion KBK                | 3 - Effets de corrosion forts  |
| Conformité PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Classe de salle blanche                                | Classe ISO 4   |
| Innocuité alimentaire                                  | Voir la déclaration de conformité<br>NSF/ANSI 169                      |
| Température ambiante                                   | 0 ... 150 °C   |
| Couple de serrage nominal                              | 9 Nm   |
| Tolérance pour le couple de serrage nominal            | ± 20 %   |
| Poids du produit                                       | 28,2 g   |
| Mode de fixation                                       | Six pans creux, cote sur plats 10                                      |
| Raccord pneumatique 1                                  | Filetage G3/8  |
| Raccord pneumatique 2                                  | Pour diamètre extérieur de tuyau 12 mm                                 |
| Note sur la matière                                    | Conforme RoHS  |
| Matériau corps   | Laiton, chimiquement nickelé   |
| Matériau joint fileté                                  | FPM  |
| Matériau de la bague de support                        | PEI  |
| Matériau bague de démontage                            | Laiton chimiquement nickelé  |
| Matériau joint de tuyau                                | FPM  |
| Matériau collier de serrage                            | Acier fortement allié inoxydable                                       |
| Matériau de la bague d'appui                           | PEI  |