



surpresseur DPA-40-D

N° de pièce: 549396

FESTO

pour générer des pressions plus élevées.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de piston	40 mm
Position de montage	indifférent
Conception	Multiplicateurs de pression à double piston
Affichage de pression	Préparé pour G1/8
Pression de sortie 2	5 ... 16 bar
Pression de service	2 ... 8 bar
Plage de réglage de pression	4 ... 16 bar
Pression d'entrée 1	2,5 ... 8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification impossible
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	5 ... 60 °C
Température ambiante	5 ... 60 °C
Poids du produit	1.500 g
Mode de fixation	taraudé
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Raccord pneumatique 3	M7
Note sur la matière	Conforme RoHS