


manomètre PAGN-63-0.025M-G14-1.6

N° de pièce: 8036756

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage d'affichage	0 ... 0,025 MPa
Conforme à la norme	EN 837-1
Taille nominale manomètre	63
Conception	Manomètre à tube de Bourdon
Mode de fixation	Pose de conduites
Fluide de service	Gaz inertes Fluides neutres
Pression de service MPa	0 ... 0,025 MPa
Pression de service	0 ... 0,25 bar 0 ... 3,625 psi
Facteur de charge alternante	0,66
Classe de précision de mesure	1,6
Degré de protection	IP43
Température de stockage	-40 ... 70 °C
Température du fluide	-20 ... 60 °C
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Position du raccord	Face arrière centrée
Raccord pneumatique	G1/4
Matériaux en contact avec le média	Laiton
Matériau tourillon vissé	Laiton
Matériau corps	ABS
Matériau hublot de contrôle	PS
Couleur boîtier	noir
Poids du produit	220 g
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Sans acétylène Sans oxygène