


mini-chariot EGSC-BS-KF-32-75-8P

N° de pièce: 8048308

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course de travail	75 mm
Taille	32
Réserve de course	0 mm
Jeu axial	150 µm
Diamètre de la vis	8 mm
Pas de la vis	8 mm/U
Position de montage	indifférent
Guidage	Patin à billes
Conception	Mini chariot électrique avec vis à billes
Type de moteur	Moteur pas-à-pas Servomoteur
Référencement	Bloc de butée fixe positif Bloc de butée fixe négatif Interrupteur référence
Type de vis	Vis à billes
Détection de position	pour capteurs de proximité
Accélération max.	15 m/s ²
Vitesse max.	0,5 m/s
Répétitivité	±0,015 mm
Facteur de marche	100 %
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Classification RSBP selon CD-0033	F1a
Classe de salle blanche	Classe ISO 9
Niveau de pression sonore	40 dB(A)
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 ... 50 °C
Charge admissible dynamique pour les paliers fixes	3.795 N
Charge admissible dynamique pour les guidages linéaires	2.135 N
Charge admissible dynamique pour les guidages à vis à billes	2.000 N
Force max. Fy	991 N
Force max. Fz	991 N
Moment max. Mx	3,4 Nm
Moment max. My	3,2 Nm
Moment max. Mz	3,2 Nm
Force radiale max. au niveau de l'arbre moteur	75 N
Poussée max. Fx	60 N
Valeur indicative charge utile, à l'horizontal	6 kg
Valeur indicative charge utile, à la verticale	6 kg
Charge admissible statique pour les guidages à vis à billes	3.700 N
Charge admissible statique pour les guidages linéaires	3.880 N
Moment d'inertie JH par mètre de course	0,04477 kgcm ²
Moment d'inertie JL par kg de charge utile	0,01621 kgcm ²
Moment d'inertie JO	0,00668 kgcm ²
Constante d'avance	8 mm/U

Caractéristique	Valeur
Charge admissible statique pour les paliers fixes	1.792 N
Valeur indicative cycle de fonctionnement	5.000 km
Intervalle de maintenance	Lubrification à vie
Masse en mouvement à 0 mm de course	149 g
Masse supplémentaire par 10 mm de course	12 g
Poids du produit	557 g
Poids de base à 0 mm de course	331 g
Poids supplémentaire par 10 mm de course	30 g
Mode de fixation	taraudé avec douille de centrage avec accessoires Avec goupille cylindrique
Code d'interface, actionneur	V25
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau guidage du chariot	Acier à roulement
Matériau rail de guidage	Acier à roulement
Matériau corps	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé
Matériau plaque étrier	Alliage d'aluminium
Matériau tige de piston	Acier fortement allié inoxydable
Matériau chariot	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé
Matériau écrou de broche	Acier à roulement
Matériau broche	Acier à roulement