



amortisseur DYSS-8-8-Y1F

N° de pièce: 8069002

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	8
Course	8 mm
Amortissement	autoréglable
Position de montage	indifférent
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	1,5 m/s
Temps de rappel court	0,2 s
Temps de rappel long	1 s
Mode de fonctionnement	à simple effet en poussée
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Longueur d'amortissement	8 mm
Force d'impact max.	500 N
Couple de serrage max.	5 Nm
Energie max. absorbée par course	3 J
Energie max. absorbée par heure	18.000 J
Energie résiduelle max.	0,02 J
Force de rappel	2,5 N
Poids du produit	30 g
Mode de fixation	avec contre-écrou
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Acier fortement allié
Matériau tige de piston	Acier fortement allié