


bride de moteur EAMF-A-48A-100A

N° de pièce: 558020

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	596 g
Code d'interface, moteur	100A
Code d'interface, carter de couplage	48A
Note sur la matière	Conforme RoHS