


pince à serrage parallèle HGPT-20-A-B-F

N° de pièce: 560201

FESTO

variante robuste grande force..



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	20
Course par mors de pince	2 mm
Précision d'échange max.	$\leq 0,2$ mm
Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay	$\leq 0,1$ deg
Jeu max. des mors de pince Sz	$\leq 0,02$ mm
Symétrie de rotation	$\leq 0,2$ mm
Répétitivité pince	$\leq 0,04$ mm
Nombre de mors de pince	2
Mode d'entraînement	pneumatique
Position de montage	indifférent
Mode de fonctionnement	à double effet
Fonction de préhension	Parallèle
Sécurité de préhension	sans
Conception	Plan incliné Mouvement à guidage forcé
Détection de position	pour capteurs de proximité
Force de préhension totale sous 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), à l'ouverture	344 N
Force de préhension totale à 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), à la fermeture	322 N
Pression de service	3 ... 8 bar
Pression de service air de blocage	0 ... 0,5 bar
Fréquence de fonctionnement max. de la pince	≤ 3 Hz
Temps d'ouverture min. sous 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	28 ms
Temps de fermeture min. sous 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	31 ms
Masse maxi par doigt de pince externe	50 g
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP40
Température ambiante	5 ... 60 °C
Force de préhension par mors de pince à 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), à l'ouverture	172 N
Force de préhension par mors de pince à 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), à la fermeture	161 N
Moment d'inertie	0,344 kgcm ²
Force max. au niveau du mors de pince Fz statique	700 N
Moment max. au niveau du mors de pince Mx statique	15 Nm
Moment max. au niveau du mors de pince My statique	15 Nm
Moment max. au niveau du mors de pince Mz statique	8 Nm
Périodicité de graissage des éléments de guidage	5 Mio SP
Poids du produit	135 g
Mode de fixation	Tarudage et douille de centrage avec trou débouchant et douille de centrage

Caractéristique	Valeur
	avec trou débouchant et goupille cylindrique avec taraudage et goupille cylindrique au choix :
Raccord pneumatique air de blocage	M5
Raccord pneumatique	M5
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau capuchon d'obturation	Acier fortement allié inoxydable
Matériau corps	Aluminium anodisé
Matériau mors de pince	Acier trempé