


bras mobile ELCC-TB-KF-90-200-0H-P0-CR

N° de pièce: 8082399

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre primitif du pignon	50,93 mm
Course de travail	200 mm
Taille	90
Réserve de course	0 mm
Division de la courroie crantée	5 mm
Position de montage	indifférent
Guidage	Patin à billes
Conception	Bras mobile électromécanique
Accélération max.	30 m/s ²
Vitesse max.	5 m/s
Répétitivité	±0,05 mm
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP20
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Moments d'inertie de surface 2e degré ly	2.667,9E+03 mm ⁴
Moments d'inertie de surface 2e degré lz	2.049,49E+03 mm ⁴
Couple d'entraînement max.	33 Nm
Force max. Fy	13.957 N
Force max. Fz	13.523 N
Moment max. Mx	167 Nm
Moment max. My	1.300 Nm
Moment max. Mz	1.233 Nm
Poussée max. Fx	1.200 N
Moment d'inertie JH par mètre de course	62,9 kgcm ²
Moment d'inertie JL par kg de charge utile	6,5 kgcm ²
Moment d'inertie JO	55,2 kgcm ²
Constante d'avance	160 mm/U
Valeur indicative cycle de fonctionnement	5.000 km
Intervalle de lubrification en fonction de la distance	1.000 km
Masse en mouvement à 0 mm de course	5.487 g
Masse supplémentaire par 10 mm de course	97 g
Poids de base à 0 mm de course	14.787 g
Poids supplémentaire par 10 mm de course	97 g
Matériau culasse arrière	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé
Matériau profilé	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tête d'entraînement	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé
Matériau rail de guidage	Acier à roulements, revêtement Corrotect
Matériau corps	Acier fortement allié inoxydable
Matériau chariot	Aluminium moulé, anodisé
Matériau corps de blocage de la courroie crantée	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé
Matériau courroie crantée	polychloroprène avec cordes de traction en fibre de verre et revêtement nylon