

# traversée de cloison NPQR-H-Q10-E

N° de pièce: 8085732

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	9 mm
Profondeur d'enfoncement du tuyau	19,55 mm
Position de montage	indifférent
Forme	Traversée de cloison
Taille du bidon	1
Conception	Principe push-pull
Pression de service sur la plage de température totale	-0,095 ... 1,6 MPa
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 16 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-13,775 ... 232 psi
Remarque concernant la pression de service	Eau : max. 0,7 MPa à 0 - 80 °C
Certificat entité exposante	NSF C0556009
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Eau (liquide, sans glace)
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classification RSBP selon CD-0033	F1a
Classe de salle blanche	Classe ISO 4
Innocuité alimentaire	Voir la déclaration de conformité NSF/ANSI 169
Température ambiante	-20 ... 150 °C
Poids du produit	66,8 g
Raccord pneumatique 1	Pour diamètre extérieur de tuyau 10 mm
Raccord pneumatique 2	Pour diamètre extérieur de tuyau 10 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Acier fortement allié inoxydable
Matériau de la bague de support	Acier fortement allié inoxydable
Matériau bague de démontage	Acier fortement allié inoxydable
Matériau écrou	Acier fortement allié inoxydable
Matériau joint de tuyau	FPM
Matériau collier de serrage	Acier fortement allié inoxydable
Matériau de la bague d'appui	PPSU