


# embase de raccordement électrique

## VAVE-K1-7-5YL1-LR

N° de pièce: 8115100

FESTO



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	7
Caractéristique du câble	Basic
Protection contre les inversions de polarité	pour tension de service
Fonctions additionnelles	Réduction du courant de maintien
Indication de l'état du signal	LED
Plage de tension de service CC	12 ... 26 V
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Tension de service nominale CC	24 V
Degré d'encrassement	2
Catégorie de surtension	II
Agrément	RCM Mark
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 ... 50 °C
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Position de montage	indifférent
Rayon de courbure, câblage fixe	≥ 11 mm
Rayon de courbure, câblage mobile	≥ 16,5 mm
Poids du produit	3,3 g
Connexion électrique	à 2 pôles Conduite double Extrémité ouverte
Structure du câble	2x0,08
Diamètre de câble	1,1 mm
Longueur de câble	0,5 m
Connexion du conducteur de protection	non disponible
Mode de fixation	reporté encliquetable
Couleur boîtier	noir
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	renforcé PA PC
Matériau gaine isolante	PVC