


mors de pince DHAS-GG-B18-16-A1

N° de pièce: 8119108

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	16 mm
Position de montage	indifférent
Forme	pour plaques de microtitrage
Résistance aux vibrations	Test d'application de transport au niveau de sévérité 2 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6
Résistance aux chocs	Essai de chocs avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air	0 - 100 %
Température ambiante	0 ... 40 °C
Poids du produit	24,4 g
Mode de fixation	avec taraudage M3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau mors de pince	Acier fortement allié inoxydable
Matériau goupille cylindrique	Acier à ressort