

# kit parallèle EAMM-U-50-D32-40P-48

N° de pièce: 8164734

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	50
Position de montage	indifférent
Rapport de réduction	1:1
Vitesse de rotation max.	6.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Moment d'inertie	12,1 kgmm <sup>2</sup>
Couple d'entraînement à vide	0,01 Nm
Couple transmissible	1 Nm
Poids du produit	479 g
Code d'interface, actionneur	D32B
Code d'interface, moteur	40P
Note sur la matière	Conforme RoHS