


# Okretno-posmični modul EHMB-32-100

Broj artikla: 1098558

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Pogonski mali zupčanik-promjer	12 mm
Radni hod	0 ... 100 mm
Veličina	32
Kut okretanja	beskonačno
Zupčasti remen, podjela	5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pogona	Prijenosnik sa zupčastim remenom
Konstruktivna struktura	Elektromehanički zaokretno-posmični modul sa zupčastim remenom
Prijenosni odnos prigona	3:1
Maks. brzina vrtnje na gonjenoj strani	300 1/min
Maks. ulazna brzina vrtnje	900 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pogonski moment	6,7 Nm
Maks. sila posmaka Fx	750 N
Pogonski moment u praznom hodu	< 0,5 Nm
Težina proizvoda	6.112 g
Material of drive shaft	Čelik
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of drive shaft	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material cover	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material toothed belt	Polikloropren sa staklenim vlaknima