


Kutna priхватnica DHWS-16-A

Broj artikla: 1310178

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	16
Maks. točnost zamjene	$\leq 0,2$ mm
Maks. kut otvaranja	40 deg
Simetrija rotacije	$\leq 0,2$ mm
Točnost ponavljanja, priхватnica	$\leq 0,04$ mm
Broj čeljusti priхватnice	2
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	dvoradno
Funkcija priхватnice	Kut
Konstruktivna struktura	Poluga
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski tlak	2 ... 8 bar
Maks. radna frekvencija priхватnice	≤ 4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	44 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	52 ms
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	129 Ncm
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	114 Ncm
Moment tromosti masa	0,14 kgcm ²
Maks. sila na priхватnoj čeljusti Fz, statička	50 N
Maks. moment na priхватnoj čeljusti Mx statički	1,6 Nm
Maks. moment na priхватnoj čeljusti My statički	1,6 Nm
Maks. moment na priхватnoj čeljusti Mz statički	1,6 Nm
Težina proizvoda	110 g
Vrsta pričvršćenja	Unutarnji navoj i utor za centriranje s prolaznim provrtom i centrirnim tuljkom po izboru:
Pneumatski priključak	M3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover cap	PA
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje tvrdo eloksirano
Material gripper jaws	visokolegirani čelik