


Zakretni pogon DSM-63-270-HD-A-B

Broj artikla: 1369115

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	63
Kut zakretanja	0 ... 270 deg
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	dvoradno
Konstruktivna struktura	Zakretno krilo
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Operating pressure MPa	0,2 ... 1 MPa
Pogonski tlak	2 ... 10 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1 Hz
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. aksijalna sila	1.300 N
Maks. radijalna sila	1.600 N
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 Nm
Težina proizvoda	5.730 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of drive shaft	Čelik poniklano
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje