

# bobine

## VACC-S18-120-K4-1UF-EX4ME

N° de pièce: 8109394

FESTO



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode d'actionnement	électrique
Position de montage	indifférent
Affichage de la position de commutation	non
Protection interne	Protection des fusibles
Facteur de marche	100 %
Classe d'isolement	H
Caractéristiques de bobine	24 V CA : 50/60 Hz, puissance 12 VA 24 V CC : 12 W
Variations de tension admissibles	-15 % / +10 %
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne ATEX (atmosphère explosive)
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK EX
Certification ATEX hors de l'UE	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Certificat entité exposante	BVS 16ATEXE036X IECEX BVS16.0028X
ATEX catégorie Gaz	II 2G
ATEX catégorie Poussière	II 2D
Protection contre les étincelles d'explosion de type Gaz	Ex eb mb IIC T4 Gb
Protection contre les étincelles d'explosion de type Poussière	Ex tb IIIC T120°C Db
Température ambiante antidéflagrante	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP66
Poids du produit	580 g
Connexion électrique	Bornier, entrée de câbles M20x1.5
Note sur la matière	Conforme RoHS