

Magnetni ventil

VZWD-L-M22C-M-G18-20-V-3AP4-40-R1

Broj artikla: 1492006

FESTO

Directly actuated, G1/8" connection.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|------------------------------|--|
| Konstruktivna struktura | direktno upravljani dosjedni ventil |
| Način aktiviranja | električno |
| Princip brtvljenja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova |
| Priključak procesnog ventila | G1/8 |
| Električni priključak | Plug pattern type A to EN 175301-803 Utikači prema EN 175301-803 četverokutni oblik |
| Nazivni promjer | 2 mm |
| Funkcija ventila | 2/2 zatvoren, monostabilan |
| Ručno pomoćno aktiviranje | bez |
| Smjer strujanja | nije reverzibilno |
| Medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi Mineralno ulje Voda neutralne tekućine daljnji mediji na upit |
| Nazivni tlak armature | 100 |
| Differential pressure (MPa) | 0 MPa |
| Diferencija tlaka | 0 bar |
| Differential pressure (psi) | 0 psi |
| Parametri svitka | 230 V AC: 50/60 Hz, vršna snaga 18 VA, snaga držanja 15 VA |
| Klasa izolacije | F |
| Dozvoljena kolebanja napona | +/- 10 % |
| Trajanje uključenosti | 100 % |
| Vrsta resetiranja | mehanička opruga |
| Vrsta upravljanja | direktno |
| Pressure of medium | 0 ... 4 MPa |
| Tlak medija | 0 ... 40 bar |
| Pressure of medium psi | 0 ... 580 psi |
| Maks. viskozitet | 22 mm ² /s |
| Temperatura medija | -10 ... 80 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 35 °C |
| Propusnost prema EN 12266-1 | A |
| Protok Kv | 0,13 m ³ /h |
| Normalni nazivni protok | 140 l/min |
| Vrijeme sklapanja uklj | 20 ms |
| Vrijeme sklapanja isklj | 18 ms |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material housing | visokolegirani čelik, nehrđajući |

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Broj materijala kućišta | 1.4305 |
| Material seals | FPM |
| Težina proizvoda | 500 g |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-niski napon-smjernica |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 - visoka otpornost na koroziju |