

Magnetni ventil

VZWF-B-L-M22C-G12-135-E-3AP4-10-R1

Broj artikla: 1492328

FESTO

force pilot operated, G1/2" connection.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	Membranski ventil silom upravljano
Način aktiviranja	električno
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	Magnet stojni
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	G1/2
Električni priključak	Plug pattern type A to EN 175301-803 Utikači prema EN 175301-803 četverokutni oblik
Nazivni promjer	13,5 mm
Funkcija ventila	2/2 zatvoren, monostabilan
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:·:·] Inertni plinovi Mineralno ulje Voda neutralne tekućine daljnji mediji na upit
Nazivni tlak armature	40
Differential pressure (MPa)	0 MPa
Diferencija tlaka	0 bar
Differential pressure (psi)	0 psi
Parametri svitka	230 V AC: 50/60 Hz, vršna snaga 18 VA, snaga držanja 15 VA
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Pressure of medium	0 ... 1 MPa
Tlak medija	0 ... 10 bar
Pressure of medium psi	0 ... 145 psi
Maks. viskozitet	22 mm ² /s
Temperatura medija	-10 ... 80 °C
Temperatura okoline	-10 ... 35 °C
Propusnost prema EN 12266-1	A
Protok Kv	2,5 m ³ /h
Normalni nazivni protok	2.660 l/min
Vrijeme sklapanja uklj	130 ms
Vrijeme sklapanja isklj	180 ms
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Nehrđajući čelični lijev
Broj materijala kućišta	1.4581
Material seals	EPDM
Material screws	visokolegirani čelik, nehrđajući

Svojstvo	Vrijednost
Broj materijala, vijak	1.4301
Težina proizvoda	1.000 g
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Mehanička zaštita	IP65
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju