

# kit d'adaptation EHAM-MA-L9-120-L9-90-S

N° de pièce: 8128232

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique                         | Valeur                       |
|---|------------------------------|
| Taille                                  | 120                          |
| Position de montage                     | indifférent                  |
| Conception                              | version courte               |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 0 - Aucun effet de corrosion |
| Conformité PWIS                         | VDMA24364-B2-L               |
| Température ambiante                    | -10 ... 80 °C                |
| Poids du produit                        | 1.159 g                      |
| Mode de fixation                        | Avec trou traversant et vis  |
| Code d'interface, base                  | L9-120                       |
| Structure de code d'interface           | L9-90                        |
| Note sur la matière                     | Conforme RoHS                |
| Matériau plaque d'adaptation            | Aluminium anodisé            |
| Matériau vis                            | Acier, nickelé               |
| Matériau éléments de centrage           | Acier fortement allié        |