



Pneumatski ventil

J-5/2-D-2-C

Broj artikla: 151846

FESTO

5/2-smjerni razvodnik, bistabilan, pneumatski aktiviran.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|--|
| Funkcija ventila | 5/2 bistabilan |
| Način aktiviranja | pneumatski |
| Širina | 54 mm |
| Normalni nazivni protok | 2.300 l/min |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1,6 MPa |
| Pogonski tlak | -0,9 ... 16 bar |
| Konstruktivna struktura | Klipni zasun |
| Nazivni promjer | 11,5 mm |
| Mjera rastera | 56 mm |
| Funkcija odlaznog zraka | može se prigušiti |
| Princip brtvljenja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Odgovara normi | ISO 5599-1 |
| Ručno pomoćno aktiviranje | bez |
| ISO kod | 201 |
| Vrsta upravljanja | direktno |
| Smjer strujanja | reverzibilno |
| Overlap | Positive overlap |
| Tlak upravljanja | 2 ... 16 bar |
| Vrijeme preklapanja | 8 ms |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Otpornost na vibracije | Transport application test with severity level 1 as per FN 942017-4 and EN 60068-2-6 |
| Udarna čvrstoća | Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Razina zvučnog tlaka | 85 dB(A) |
| Medij upravljanja | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 550 g |
| Vrsta pričvršćenja | na priključnoj ploči s prolaznim provrtom i vijkom |
| Priključak, upravljački zrak 12 | Priključna ploča veličine 2 prema ISO 5599-1 |
| Priključak, upravljački zrak 14 | Priključna ploča veličine 2 prema ISO 5599-1 |
| Pneumatski priključak 1 | Priključna ploča veličine 2 prema ISO 5599-1 |
| Pneumatski priključak 2 | Priključna ploča veličine 2 prema ISO 5599-1 |
| Pneumatski priključak 3 | Priključna ploča veličine 2 prema ISO 5599-1 |
| Pneumatski priključak 4 | Priključna ploča veličine 2 prema ISO 5599-1 |
| Pneumatski priključak 5 | Priključna ploča veličine 2 prema ISO 5599-1 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material seals | HNBR NBR |
| Material housing | Aluminijski tlačni lijev |