


réducteur EMGA-60-P-G12-EAS-60

N° de pièce: 8141736

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille de la bride du réducteur	60 mm
Taille de la bride du moteur	60 mm
Jeu à la rotation	0,2 deg
Type d'engrenage	Engrenage planétaire
Rapport de réduction	12:1
Vitesse d'entraînement max.	13.000 1/min
Température de service, réducteur	-25 ... 90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	44 Nm
Moment d'inertie du réducteur	0,138 kgcm ²
Couple de sortie max.	70 Nm
Rendement max.	96 %
Rigidité en torsion	2,8 Nm/arcmin
Poids du produit	1.100 g
Interface du réducteur, arbre de sortie	60H
Interface du réducteur, arbre d'entraînement	60P
Note sur la matière	Conforme RoHS