


Elektrika-priklapanje CPX-CTEL-4-M12-5POL

Broj artikla: 1577012

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Protokol	I-Port
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok ulančavanja) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Težina proizvoda	110 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju (u ugrađenom stanju)
Maks. duljina voda	20 m
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA ojačan PC
LED pokazi	I-Port status/diagnostics Status modula Status load voltage Status system supply
Dijagnoza	Communication error Short circuit module Module-oriented diagnostics Podnapon
Elementi za posluživanje	DIL sklopka
Maksimalni volumen adrese za ulaze	32 Byte
Maksimalni volumen adrese za izlaze	32 Byte
Parametriranje	Diagnostics behaviour Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Module parameter Tool change mode
Interno vrijeme ciklusa	1 ms za 1 byte korisničkih podataka
Dodatne funkcije	Tool change mode
Električni priključak	4 x utičnica 5-polno A-kodirano M12
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona	Typ. 65 mA
Premošćenje ispada mreže	10 ms
Maks. izlazna sumarna struja po kanalu	4 x 1,6 A
Maks. opskrba strujom po kanalu	4 x 1,6 A
Naponsko odvajanja kanal - kanal	ne
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	Da, kod međunapajanja
Broj Device sučelja	4