

# Mikrofiltrar LFMA-1/2-D-MIDI

Broj artikla: 162646

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

s 0,01 µm filtarskim uloškom, metalna zaštitna košara.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                     | Vrijednost   |
|--|--|
| Serijska                                     | D  |
| Veličina                                     | Midi   |
| Konstruktivna struktura                      | Filtrar s vlaknima   |
| Finoća filtra                                | 0,01 µm  |
| Ispust kondenzata                            | ručno okrećući   |
| Pogonski tlak                                | 1 ... 16 bar   |
| Pogonski medij                               | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni plinovi |
| Klasa čistoće zraka na izlazu                | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>Inertni plinovi |
| Maks. normalni protok za klasu čistoće zraka | 1.120 l/min  |
| Min. normalni protok za klasu čistoće zraka  | 330 l/min  |
| Stupanj djelovanja filtra                    | 99,9999 %  |
| Zaštita od ljuštenja                         | Metalna zaštitna košara  |
| Klasa korozione otpornosti KBK               | 2 - umjerena otpornost na koroziju                                 |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura medija                           | 1,5 ... 60 °C  |
| Temperatura okoline                          | -10 ... 60 °C  |
| Preostali sadržaj ulja                       | 0,01 mg/m <sup>3</sup>   |
| Vrsta pričvršćenja                           | Ugradnja vodova<br>s priborom<br>po izboru:                        |
| Položaj ugradnje                             | okomito +/- 5°   |
| Pneumatski priključak 1                      | G1/2   |
| Pneumatski priključak 2                      | G1/2   |
| Material housing                             | Cinkov tlačni lijev  |
| Material filter                              | Borsilikatna vlakna  |
| Material bowl                                | PC   |
| Materijal - napomena                         | RoHS sukladno  |
| Težina proizvoda                             | 650 g  |