



Standardni cilindar DNU-32- -PPV-A-S26

Broj artikla: 14925

FESTO

prema ISO 15552, s profilnom cilindarskom cijevi, za prepoznavanje pozicije, s obostrano podesivim prigušivanjem krajnjih položaja.
Napušten tip. Isporuka do 2008.



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	1 ... 2.000 mm
Promjer klipa	32 mm
Navoj klipnjače	M10x1,25
Zasnovano na normi	ISO 6431
Prigušivanje	PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Kraj klipnjače	Vanjski navoj
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	S2: Prolazna klipnjača S6: Toplootporne brtve maks.150 °C
Pogonski tlak	0,6 ... 12 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	osušeni zrak, nauljen ili nenauljen
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-10 ... 150 °C
Dozvola	Germanischer Lloyd
Duljina prigušivanja	19 mm
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	393 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	393 N
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pneumatski priključak	G1/8
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminij
Informacija o materijalu, brtve	TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik
Informacija o materijalu, cijev cilindra	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano