



Vakuumska sklopka VPEV-W-S-LED-GH

Broj artikla: 152617

FESTO

za montažu na G- ili H-profil.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Mjerna veličina	Relativni tlak
Postupak mjerenja	Pneumatsko-električni pretvarač tlaka
Mjerno područje tlaka	-0,8 ... -0,25 bar
Pogonski tlak	-1 ... 0 bar
Područje preopterećenja	8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Funkcija sklopnog elementa	Izmjenični kontakt
Histereza	0,08 ... 0,25 bar
Maks. uklopna frekvencija	3 Hz
Maks. izlazna struja	2.500 mA
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Električni priključak	4-polno M8x1 Utikači
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom sa H - profilom po izboru:
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak	M5
Težina proizvoda	56 g
Material housing	PA PET POM
Material membrane	NBR
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Područje namještanja, vrijednosti praga	-0,8 ... -0,25 bar
Mehanička zaštita	IP65
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III