



Vod resolvera

NEBM-M23G12-E-5-N-S1G9

Broj artikla: 1732653
Proizvod u napuštanju

FESTO

[odgovara za servomotor EMMS-AS-...](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Identifikacija kabela	Bez držača natpisne oznake
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	okruglo
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	M23x1
Električni spoj 1, broj pinova/žica	12
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	6
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, dizajn	uglast
Električni spoj 2, tip konektora	Utikači
Električni spoj 2, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	Sub-D
Električni spoj 2, broj pinova/žica	9
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	7
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 30 V
Nazivni pogonski napon AC	24 V
Duljina kabela	5 m
Svojstvo vodiča	prikladno za energetski lanac
Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela	≥ 98 mm
Promjer kabela	8,3 mm
Struktura kabela	3x(2x0,14)+2x(0,5) zaslonjeno
Nazivni presjek vodiča	0,14 mm ² 0,5 mm ²
Mehanička zaštita	IP65
Opaska o stupnju zaštite	IP30 za utični konektor Sub-D u montiranom stanju
Temperatura okoline	-50 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-40 ... 75 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Material cable sheath	TPE-U(PUR)