


Sučelje CAMC-F-EP

Broj artikla: 1911917

FESTO

Plug-in kartica za fieldbus sučelje



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	19 mm x 90 mm x 65 mm
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 95 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP20 u montiranom stanju
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	75 g
Vrsta pričvršćenja	Utični modul za CMMP-AS...-M3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Protokol	EtherNet/IP
Komunikacijski profil	FHPP
Baud brzina	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Topologije	Zvijezda Prsten Linija
Redundancija medija	DLR
IP dodjela adrese	FCT DHCP BOOTP DIP sklopke
Fieldbus sučelje	2x utičnica RJ45
Minimalno vrijeme ciklusa	1 ms
LED pokazi	Ethernet communication activity Ethernet cable monitoring Status modula Network status
Potporna konfiguracija	EDS
Parametriranje	FCT
Dodatne funkcije	AddressConflictDetection (ACD) Integrated Switch