



Vakuumska sklopka VPEV-1/8-M12

Broj artikla: 192489

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-1
Dozvola	CCC c UL us - Recognized (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Mjerna veličina	Relativni tlak
Postupak mjerenja	Pneumatsko-električni pretvarač tlaka
Mjerno područje tlaka	-1 ... 1,6 bar
Operating pressure MPa	-0,1 ... 0,16 MPa
Pogonski tlak	-1 ... 1,6 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura medija	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Funkcija sklopnog elementa	Izmjenični kontakt
Maks. uklopna frekvencija	3 Hz
Maks. uklopni izlazni napon AC	48 V
Maks. uklopni izlazni napon DC	48 V
Maks. izlazna struja	4.000 mA
Najmanja struja tereta	1 mA kod 24 V 10 mA kod 10 V 100 mA kod 5 V
Kategorija upotrebe induktivni teret	AC-14 DC-13
Kategorija upotrebe omski teret	AC-12 DC-12
Električni priključak	4-polno M12x1 Utikači prema EN 60947-5-2 okrugli oblik
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak	G1/8
Težina proizvoda	220 g
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Material switch contact	srebrno
Područje namještanja, vrijednosti praga	-0,95 ... -0,2 bar
Područje namještanja, vrijednosti praga nakon pregradnje	0,16 ... 1,6 bar
Mehanička zaštita	IP65
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L