


Sabirnički čvor CPX-FB37

Broj artikla: 2735960

FESTO

za modularni električni terminal CPX.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Protokol	EtherCAT
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok ulančavanja) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	125 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA ojačan
LED-pokaz specifičan za proizvod	M: modificirati, parametrisanje PL: Opskrba teretom PS: Napajanje elektronike, napajanje senzora SF: Sustavna greška
LED-pokaz specifičan za sabirnicu	Greška: greška komunikacije LA X1: mrežni aktivni port 1 LA X2: mrežni aktivni port 2 Run: Status komunikacije
Dijagnoza specifična za uređaj	Channel and module-oriented diagnostics Podnaponski moduli Diagnostics memory
Elementi za posluživanje	DIL sklopka
Feldbus sučelje	2x utičnica, M12x1, 4-polna, D-kodirana
Maksimalni volumen adrese za ulaze	128 Byte
Maksimalni volumen adrese za izlaze	128 Byte
Parametrisanje	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup Parametri sustava
Baud brzina	100 Mbit/s
Potporna konfiguracije	ESI-datoteka
Dodatne funkcije	Aciklički pristup podacima preko Feldbusa Dijagnoza objekta Emergency Message Sukladni mod za FB38 Modular Device Profile (MDP) Status sustava može se prikazati preko procesnih podataka Varijable za PDO mapiranje Dodatni interface dijagnoze za uređaje za rukovanje
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona	Typ. 100 mA