


# Jedinica za vođenje EAGF-V2-KF-50-320

Broj artikla: 2784164

★ Osnovni proizvodni program

Za električni cilindar ESBF:

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	50
Hod	320 mm
Povratna zračnost	0 µm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodilica
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Maks. sila Fy	1.260 N
Max. sila Fy statička	1.600 N
Maks. sila Fz	1.260 N
Max. sila Fz statička	1.600 N
Maks. moment Mx	65 Nm
Maks. moment Mx statički	83 Nm
Maks. moment My	70 Nm
Maks. moment My statički	89 Nm
Maks. moment Mz	70 Nm
Maks. moment Mz statički	89 Nm
Sila posmaka	15 N
Pokretna masa	3.583 g
Težina proizvoda	5.627 g
Centar gravitacije za masu u pokretu s 0 mm hodom	46 mm
Dodatno dopuštenje za centar gravitacije za masu u pokretu po hodu od 10 mm	4,3 mm
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of guide component	Čelik za poboljšanje
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material yoke plate	Čelik