


Zakretna prirubnica CRSNCS-50

Broj artikla: 2895922

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	50
Zasnovano na normi	ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Varijante	Visoka korozivna zaštita
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	403 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material rod end bearing	PTFE Nehrdajući čelik
Material screws	visokolegirani čelik, nehrđajući