

# Zakretni pogon DSM-6-90-P-A

Broj artikla: 173195

FESTO

vratilo s rukavcem, fiksni graničnik, prepoznavanje pozicije.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	6
Kut prigušivanja	0,5 deg
Kut zakretanja	0 ... 90 deg
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	dvoradno
Konstruktivna struktura	Zakretno krilo
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski tlak	3,5 ... 8 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	0,15 Nm
Dozvoljeni moment tromosti masa	0,00065 kgm <sup>2</sup>
Težina proizvoda	50 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	M3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of drive shaft	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Aluminij eloksirano