



Adapter

NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5

Broj artikla: 4787544

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Vrsta pričvršćenja | s prolaznim provrtom |
| Težina proizvoda | 157 g |
| Električni spoj 1, funkcija | Strana Fieldbus uređaja |
| Električni spoj 1, dizajn | okruglo |
| Električni spoj 1, tip konektora | Utičnica |
| Električni spoj 1, kabelski izlaz | Kutni |
| Električni spoj 1, tehnologija spajanja | M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101 |
| Električni spoj 1, broj pinova/žica | 8 |
| Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice | 8 |
| Električni spoj 1, tip ugradnje | Zakretno zabravljenje |
| Električni spoj 2, funkcija | Modul analognih izlaza (zeleno), modul digitalnih ulaza (bijelo), modul analognih ulaza (žuto), modul digitalnih izlaza (crveno) Strana upravljačke jedinice |
| Električni spoj 2, dizajn | okruglo |
| Električni spoj 2, tip konektora | 4x utikač |
| Električni spoj 2, kabelski izlaz | Ravno |
| Električni spoj 2, tehnologija spajanja | M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101 |
| Električni spoj 2, tip ugradnje | Zakretno zabravljenje |
| Područje pogonskog napona DC | 0 ... 30 V |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V |
| Pogonski napon DC napon opterećenja | 0 ... 30 V |
| Nazivni pogonski napon DC, napon opterećenja | 24 V |
| Strujna opteretivost kod 40°C | 2 A |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 60 V |
| Duljina kabla | 0,623 m |
| Svojstvo vodiča | Standard |
| Uvjeti ispitivanja kabla | Uvjeti ispitivanja na upit |
| Mehanička zaštita | IP65 IP67 |
| Opaska o stupnju zaštite | u montiranom stanju |
| Temperatura okoline | -25 ... 80 °C |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -5 ... 80 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Boja, kabelski plašt | sivo |
| Material housing | TPE-U(PUR) |
| Boja, kućište | crno |
| Material of union nut | Poniklani lijevani cink |
| Material electrical contact | Mjed poniklano |
| Material insulation | PP |