


Standardni cilindar CRDSNU-20- -P-A-S2

Broj artikla: 185291

FESTO

otporno na koroziju, s prolaznom klipnjačom, bazira se na DIN ISO 6432, za beskontaktnu detekciju položaja, u kombi-izvedbi s elastičnim prstenima za amortizaciju u krajnjim položajima.



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	10 ... 320 mm
Promjer klipa	20 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odgovara normi	ISO 6432
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	S2: Prolazna klipnjača
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	4
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Dozvola	Germanischer Lloyd
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	158 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	158 N
Vrsta pričvršćenja	s priborom po izboru: s vanjskim navojem
Pneumatski priključak	G1/8
Informacija o materijalu, poklopac	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, brtve	TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, kućište	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik, nehrđajući