


Kutna priхватnica HGWM-12-EZ-G8

Broj artikla: 185704

FESTO

Micro, s priteznom pribudnicom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	12
Maks. kutna zračnost prihvatnih čeljusti ax, ay	0,5 deg
Maks. zračnost prihvatnih čeljusti Sz	0,03 mm
Maks. kut otvaranja	14 deg
Točnost ponavljanja, prihvatnica	≤ 0,02 mm
Broj čeljusti prihvatnice	2
Način funkcioniranja	jednoradni zatvoreno
Funkcija prihvatnice	Kut
Konstruktivna struktura	Kosa ravnina
Prepoznavanje pozicije	bez
Pogonski tlak	2 ... 8 bar
Maks. radna frekvencija prihvatnice	4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,7 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	2,8 ms
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Povratni moment opruge	1,5 Ncm
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	76 Ncm
Maks. sila na prihvatnoj čeljusti Fz, statička	20 N
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mx statički	40 Ncm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti My statički	40 Ncm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mz statički	40 Ncm
Težina proizvoda	45 g
Vrsta pričvršćenja	stegnuto
Pneumatski priključak	M3
Material cover cap	POM
Material housing	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material gripper jaws	visokolegirani čelik