



Vakuumska usisna sapnica VN-20-L-T6-PQ4-VA5-RO2

Broj artikla: 526135

FESTO

Standard, visoki volumen usisne struje, širina 24 mm, T-oblik s utičnim priključkom i prigušivačem zvuka otvorenim. Vakuumski priključak vanjskim navojem.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer, Lavalova sapnica	2 mm
Mjera rastera	24 mm
Izvedba, prigušivač zvuka	otvoreno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ejektorska karakteristika	visoki usisni volumenski protok Standard
Integrirana funkcija	Prigušivač zvuka otvoren
Konstruktivna struktura	T oblik
Pogonski tlak za maksimalno usisno strujanje	3 bar
Pogonski tlak	1 ... 8 bar
Nazivni pogonski tlak	6 bar
Maks. usisno strujanje prema atmosferi	188 l/min
Vrijeme opskrbe zrakom kod nazivnog pogonskog tlaka	0,15 s
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Razina zvučnog tlaka kod nazivnog pogonskog tlaka	60 dB(A)
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	0,8 Nm
Težina proizvoda	189 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom s priborom
Pneumatski priključak 1	QS-10
Pneumatski priključak 3	Prigušivač zvuka otvoren
Vakuumski priključak	G1/4
Material of connecting thread	Aluminijska legura za gnječenje
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	POM ojačano
Material silencer	Aluminijski tlačni lijev POM PU-pjena
Material transmitter nozzle	Aluminijska legura za gnječenje
Material fitting	Mjed poniklano