

# Mikrofiltrar

## LFMA-3/4-D-MAXI-DA-A


Broj artikla: 532861

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Uložak filtra 0,01 µm, s metalnom zaštitnom košarom, diferencijalnim pokazom tlaka, automatski ispust kondenzata

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Seriya	D
Veličina	Maxi
Konstruktivna struktura	Filtar s vlaknima
Finoća filtra	0,01 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Pogonski tlak	2 ... 12 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertni plinovi
Maks. normalni protok za klasu čistoće zraka	1.900 l/min
Min. normalni protok za klasu čistoće zraka	500 l/min
Stupanj djelovanja filtra	99,999 %
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Klasa korozivne otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	1,5 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Indikacija diferencijalnog tlaka	Optički pokaz
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material bowl	PC
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Težina proizvoda	1.340 g