



# Mikrofiltrar MS6-LFM-1/2-AUV-DA

Broj artikla: 536883

FESTO

Filtar 0,01µm, metalna zdjelica, automatski ispust kondenzata, s indikacijom diferencijalnog tlaka, smjer protoka slijeva nadesno.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Serija	MS
Veličina	6
Konstruktivna struktura	Filtar s vlaknima
Finoća filtra	0,01 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Pogonski tlak	2 ... 12 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Maks. normalni protok za klasu čistoće zraka	900 l/min
Min. normalni protok za klasu čistoće zraka	135 l/min
Stupanj djelovanja filtra	99,9999 %
Maks. količina kondenzata	38 cm <sup>3</sup>
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Indikacija diferencijalnog tlaka	Optički pokaz
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Material housing	Aluminijski tlačni lijev
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material bowl	Aluminijska legura za gnječenje
Material seals	NBR
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Težina proizvoda	820 g