


# Membranski ventil VZQA-C-M22U-...

Broj artikla: 2037881

FESTO

Pneumatically actuated pinch valve, safety position open.



## Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	Pritisnuti ventil pneumatski aktiviran
Način aktiviranja	pneumatski
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Stezaljka za ASME-BPE, tip A Stezaljka za ASME-BPE, tip B Stezaljka po DIN 32676, serija A G1 G1/2 G1/4 1 NPT 1/2 NPT 1/4 NPT
Nazivni promjer DN	6 15 25
Funkcija ventila	2/2 otvoren, monostabilan
Smjer strujanja	reverzibilno
Pressure of medium	0 ... 0,4 MPa
Tlak medija	0 ... 4 bar
Pressure of medium psi	0 ... 58 psi
Operating pressure MPa	0,1 ... 0,65 MPa
Pogonski tlak	1 ... 6,5 bar
Operating pressure	14,5 ... 94,25 psi
Nazivni tlak armature	10
Burst pressure	1,6 MPa
Tlak pucanja	16 bar
Burst pressure	232 psi
Overload pressure	0,78 MPa
Tlak preopterećenja	7,8 bar
Overload pressure (psi)	113,1 psi
Vrsta resetiranja	Odskočna elastičnost
Vrsta upravljanja	s upravljanjem izvana
Priključak, upravljački pomoćni zrak 12	M5 G1/8
Medij upravljanja	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:1] Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [:-:-] Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [:-:1] Voda
Maks. viskozitet	4.000 mm <sup>2</sup> /s

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura medija	-5 ... 150 °C
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Temperatura ležaja	5 ... 30 °C
Protok Kv	0,7 ... 18 m <sup>3</sup> /h
Vrijeme sklapanja uklj	125 ... 250 ms
Vrijeme sklapanja isklj	125 ... 250 ms
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje visokolegirani čelik, nehrđajući
Material housing cover	POM visokolegirani čelik, nehrđajući Aluminijska legura za gnječenje
Material seals	FPM
Material shut-off element	EPDM NBR VMQ (silikon)
Težina proizvoda	56,5 ... 1.876 g
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije Pogledajte izjavu o sukladnosti
Material bowl	PA6