


Servomotor EMME-AS-80-S-HS-AMB

Broj artikla: 2093139
Proizvod u napuštanju

FESTO

bez prijenosnika, s kočnicom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura okoline	-10 ... 40 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Odgovara normi	IEC 60034
Klasa zaštite izolacije	F
Klasa dimenzioniranja prema EN 60034-1	S1
Mehanička zaštita	IP21
Tehnika električnog priključka	Utikači
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Dozvola	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Nazivni pogonski napon DC	565 V
Nazivni napon DC	565 V
Vrsta spajanja navoja	Zvijezda unutarnja
Number of pole pairs	3
Okretni moment mirovanja	2,8 Nm
Nazivni okretni moment	2,3 Nm
Vršni okretni moment	11,2 Nm
Nazivna brzina vrtnje	3.000 1/min
Maks. brzina vrtnje	4.192 1/min
Nazivna snaga motora	720 W
Trajna struja mirovanja	1,8 A
Nazivna struja, motor	1,6 A
Vršna struja	7,2 A
Motorska konstanta	1,438 Nm/A
Naponska konstanta, linijska	95,3 mVmin
Otpor navoja faza-faza	14,2 Ohm
Induktivitet navoja faza-faza	30 mH
Sveukupni moment tromosti gonjene strane	1,68 kgcm2
Težina proizvoda	3.700 g
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	70 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	350 N
Davač položaja rotora	Apsolutni multi-turn encoder
Sučelje rotirajućeg enkodera	HIPERFACE®
Princip određivanja položaja rotirajućim enkoderom	kapacitet
Davač položaja rotora, sinus/cosinus perioda po okretaju	16

Svojstvo	Vrijednost
Davač položaja rotora, rezolucija tipična	12 Bit
Davač položaja rotora, točnost kuta tipična	20 arcmin
Moment držanja, kočnica	4,5 Nm
Pogonski napon DC, kočnica	24 V
Primljena snaga, kočnica	12 W
Moment tromosti mase, kočnica	0,222 kgcm ²
Sklopni ciklus, moment držanja	5 million idle actuations (bez trenja!)
MTTF, podkomponenta	797 godina, kočenje
MTTFd, podkomponenta	271 godina, okretni enkoder položaja
Energy efficiency	ENEFF (CN) / Class 2