


Magnetni svitak VACC-S18-70-K4-16U-EX4D

Broj artikla: 3504609

FESTO

for armature system F10, metric cable connector, 120 V AC and DC,
flameproof enclosure.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Način aktiviranja | električno |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Indikacija sklopnog položaja | ne |
| Trajanje uključenosti | 100 % |
| Klasa izolacije | H |
| Parametri svitka | 120 V AC: 50/60 Hz, snaga 7 VA 120 V DC: 7.0 W |
| Dozvoljena kolebanja napona | -15 % / +10 % |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX) in accordance with EU RoHS directive |
| Odobrenje Ex-zaštite izvan EU | EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX) |
| Mjesto izdavanja certifikata | BVS15ATEXE135 IECExBVS.15.0116 |
| ATEX kategorija plina | II 2G |
| ATEX kategorija prašine | II 2D |
| Ex vrsta zaštite od paljenja - plin | Ex db IIC T6, T5, T4 Gb |
| Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina | ExtbIIICT85°C,T95°C,T130°C Db |
| Ex temperatura okoline | T4,T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5,T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6,T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 4 - vrlo visoka otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Težina proizvoda | 1.700 g |
| Električni priključak | Priključni ormarić, navoj kabelaške uvodnice M20x1,5 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material solenoid coil | Aluminijska legura za gnječenje Sivi lijev |