


Motorski vod KMTR-LAC-S50HC-S50HC-2,5

Broj artikla: 539489

FESTO

za spajanje električnog linearnog modula HME na motorkontroler SFC-LAC.
Napušten tip. Isporuka do 2011.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Klasa korozione otpornosti KBK	0
Temperatura ležaja	-25 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP54
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-25 ... 70 °C
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Prikladnost energetskih lanaca	da
Struktura kabela	7 x 1,5mm ² + 2 x (2x 0,34 mm ²)
Promjer kabela	15,9 mm
Duljina kabela	2,5 m
Boja, kabelski plašt	narandžasto
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Informacija o materijalu, plašt kabela	PUR